



WAD6403TA



**Afdekraam 4-voudig verticaal, tekstveld, A.1, titaan**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 4 |
| Aantal modules | 0 |

**Materiaal**

|   |             |
|---|-------------|
| Kleur   | Titanium    |
| RAL-code  | 9006        |
| Afwerking oppervlakte                                     | Metalic     |
| Materiaal   | Thermoplast |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 45,63 %     |
| Oppervlakte behandeling                                   | Gelakt      |

**Afmetingen**

|  |          |
|--|----------|
| Hoogte   | 81,5 mm  |
| Breedte  | 294,5 mm |
| Diepte   | 10 mm    |
| Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld | 6 mm     |

**Toebehoren**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Heeft tekstveld | Ja |
|-----------------|----|

**Installatie, montage**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Gemonteerd op           | Inbouwmontage |
| Montage/aansluitpositie | Verticaal     |

**Veiligheid**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20                              |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse              | IP44 in combinatie met afdichtset |
| Slagvastheid IK                            | IK05                              |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

**Teksten**

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Montagewijze | Geschikt voor vlakke inbouw |
| Tekst        | Met tekstveld               |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

