



WAN7060WG



**Copertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, bianco lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Piastra centrale

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Materiali**

Colore Bianco

Codice RAL 9016

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 8,5 mm

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0

**Connessione**

Tipo di connettore Senza

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Piastra centrale

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì