




WAD8502WG



Ram 5-fack vertikal, märkfält, A.8, vit blank

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal fack	5
Antal moduler	0

Material

Färg	Ljusvit
	9016
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	46,12 %
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	88 mm
Bredd	372 mm
Djup	10 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	6 mm

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Installation, montering

Montering	Infälld montering
Monteringsläge/anslutningsläge	Horisontell

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Användbar i högre IP-klasser	IP44 i kombination med tätningssats
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Utförande	För infälld installation
Märkning	Med märkfält

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

