


WAD6100BG



**Afdekraam 1-voudig, A.1, nachtzwart glanzend**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal gangen	1
Aantal modules	0

**Materiaal**

Kleur	Nachtzwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50,00 %
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	81,5 mm
Breedte	81,5 mm
Diepte	10 mm

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Horizontaal Verticaal

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset
Slagvastheid IK	IK05

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

**Teksten**

Montagewijze	Geschikt voor vlakke inbouw
Tekst	Zonder tekstveld

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja
Cradle to Cradle Certified® Full scope	Bronze, version 4.1

**Afbeeldingen | tekeningen**

