
Fiche technique du produit
WAD6100BM



WAD6100BM

Plaque 1 poste, A.1, noir mat

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	1
Nombre de modules	0

Matières

Couleur	Noir sombre
Code RAL	Similaire à RAL 9005
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	50,00 %
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	81,5 mm
Largeur	81,5 mm
Profondeur	10 mm

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
Position de montage/connexion	Horizontale Vertical

Sécurité

Indice de protection IP	IP21
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée	IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C

Textes

Mode d'installation	Pour installation encastrée
Marquage	Sans porte-étiquette

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Cradle to Cradle Certified® Full Scope	Bronze, version 4.1

Illustrations | dessins

