




WAD8303BM



Ram 3-fack vertikal, märkfält, A.8, svart matt

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal fack	3
Antal moduler	0

Material

Färg	Natt svart
	9005
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	36,47 %
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	88 mm
Bredd	230 mm
Djup	10 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	6 mm

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Installation, montering

Montering	Infälld montering
Monteringsläge/anslutningsläge	Vertikal

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Användbar i högre IP-klasser	IP44 i kombination med tätningssats
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Utförande	För infälld installation
Märkning	Med märkfält

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

