



WAN7070WM



**Interruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, bianco opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Scheda per hotel
Numero di poli	2

**Materiali**

Colore	Bianco
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No
Interno posteriore	Opaco

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	38 mm
Profondità di installazione	28,2 mm
Profondità delle scatole da incasso	40 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Controlli e indicatori**

Spia luminosa	Segnalazione
Numero di tasti	0
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

**Connettività**

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Con montaggio ad artiglio	Si

**Connessione**

tipo di attacco della lampada	Fisso
Tipo di connettore	Interruttore a pulsante

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

**Testo**

Piastra centrale	Il pezzo centrale utilizzato determina la funzione interruttore o pulsante
Tipo di montaggio	Avvitabile Per installazione ad incasso
Illuminazione	Illuminabile con LED di stato

**Testo**

Tenuta	Senza guarnizione
Tipo di commutazione	1 polo

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

**Illustrazioni | Disegni**

