



WAN7070WM



**Elektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, lichtwit mat**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Uitvoering**

Bedieningselement	Hotelkaart
Aantal polen	2

**Materiaal**

Kleur	Helderwit
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Achterzijde intern	Mat

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	38 mm
Inbouwdiepte	28,2 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Bediening en signalering**

Signaallamp	Signalering
Aantal toetsen	0
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja

**Aansluiting**

Uitvoering fitting	Fix
Type connector/steker	Drukknopschakelaar

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

**Teksten**

Centraalplaten	Het gebruikte centraaldeel bepaalt de werking van schakelaar of impulsdrukker
Montagewijze	Kan worden geschroefd Geschikt voor vlakke inbouw
Verlichting	Te verlichten met status led
Afdichting	Zonder afdichting

**Teksten**

Schakelmodus 1-polig

**Geschikt voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

