



WAN7070WG



Elektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, lichtwit glanzend

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Uitvoering

Bedieningselement	Hotelkaart
Aantal polen	2

Materiaal

Kleur	Helderwit
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Achterzijde intern	Glanzend

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	38 mm
Inbouwdiepte	28,2 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Signaallamp	Signalering
Aantal toetsen	0
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja

Aansluiting

Uitvoering fitting	Fix
Type connector/steker	Drukknopschakelaar

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Centraalplaten	Het gebruikte centraaldeel bepaalt de werking van schakelaar of impulsdrukker
Montagewijze	Kan worden geschroefd Geschikt voor vlakke inbouw
Verlichting	Te verlichten met status led

Teksten

Afdichting	Zonder afdichting
Schakelmodus	1-polig

Geslacht voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

