



WAD6200AT



### Cornice di finitura 2-posti, A.1, antracite opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Numero di moduli

Numero di bande	2
Numero di moduli	0

##### Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %
Trattamento	Verniciato

##### Serie

Altezza	81,5 mm
Larghezza	152,5 mm
Profondità	10 mm

##### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni
Resistenza agli urti IK	IK05

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

##### Testo

Tipo di montaggio	Per installazione ad incasso
Etichettatura	Senza campo di scrittura

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

#### Illustrazioni | Disegni

