
# Productdatablad
WAD6300WM



WAD6300WM

**Afdekraam 3-voudig, A.1, lichtwit mat**

## Technische karakteristieken

### Capaciteit

| | |
|---|---|
| Aantal gangen | 3 |
| Aantal modulen | 0 |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | Helderwit |
| RAL-code | Vergelijkbaar met RAL 9016 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 50,00 % |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Hoogte | 81,5 mm |
| Breedte | 223,5 mm |
| Diepte | 10 mm |

### Toebehoren

| | |
|---|---|
| Heeft tekstveld | Nee |

### Installatie, montage

| | |
|---|---|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal<br>Verticaal |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| Beschermingsgraad IP | IP21 |
| Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse | IP44 in combinatie met afdichtset |
| Slagvastheid IK | IK05 |

### Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Montagewijze | Geschikt voor vlakke inbouw |
| Etikettering | Zonder tekstveld |

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |
| Cradle to Cradle Certified® Full scope | Bronze, version 4.1 |

### Afbeeldingen | tekeningen

