



WAW2000TA

**Bilanciere 2-posti, A.x/C.x, titanio metallizzato**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciere

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 2

**Materiali**

Colore Titanio

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 39,25 %

Codice RAL 9006

finitura superficiale Metallizzato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

**Serie**

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 21 mm

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0

**Connessione**

Tipo di connettore Senza

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

**Testo**

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttori/pulsanti a bilanciere

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si