



WAW1032WG



Wip 1-v met opdruk lichtsymb., heldere lens, A.x/C.x, lichtwit glz.

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

#### Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 36,74 %

Kleur Helderwit

RAL-code 9016

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

#### Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 55 mm

Diepte 21 mm

#### Capaciteit

Aantal modules 0

#### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

#### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

#### Teksten

Opdruk Met opgedrukt lichtsymbool

Montagewijze Klembevestiging

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

#### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

#### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

