



WAW1013WM



**Wip 1-voudig, opdruk deuropenersymb., A.x/C.x, lichtwit mat**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen	1
----------------	---

**Materiaal**

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	38,10 %
Kleur	Helderwit
RAL-code	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	21 mm

**Capaciteit**

Aantal modules	0
----------------	---

**Aansluiting**

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

**Teksten**

Opdruk	Met opgedrukt symbool sleutel
Montagewijze	Klembevestiging
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

**Identificatie**

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

**Geschikt voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8
-----------------------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja
Cradle to Cradle Certified® Full scope	Bronze, version 4.1