# Productdatablad
WAD8300ALV



WAD8300ALV

**Afdekraam 3-voudig verticaal, A.8, aluminium**

## Technische eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Capaciteit** | |
| Aantal gangen | 3 |
| Aantal modulen | 0 |
| **Materiaal** | |
| Kleur | Aluminium |
| RAL-code | 9007 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Aluminium |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 50 % |
| Oppervlakte behandeling | Geanodiseerd<br>Geborsteld |
| **Afmetingen** | |
| Hoogte | 88 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Diepte | 10 mm |
| **Toebehoren** | |
| Heeft tekstveld | Nee |
| **Installatie, montage** | |
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
| **Veiligheid** | |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| **Gebruiksvoorwaarden** | |
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
| **Teksten** | |
| Montagewijze | Geschikt voor vlakke inbouw |
| Tekst | Zonder tekstveld |
| **Duurzaamheid** | |
| Halogeenvrij | Ja |
| REACh-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |