



WAD8200ESH



**Afdekraam 2-voudig horizontaal, A.8, roestvrij staal**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal gangen	2
Aantal modules	0

**Materiaal**

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50,00 %
Oppervlakte behandeling	Geborsteld

**Afmetingen**

Hoogte	88 mm
Breedte	159 mm
Diepte	10 mm

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Horizontaal

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset
Slagvastheid IK	IK05

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

**Teksten**

Montagewijze	Geschikt voor vlakke inbouw
Tekst	Zonder tekstveld

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

