



WAW3000TA

**Bilanciere 3-posti, A.x/C.x, titanio metallizzato**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Triplo bilanciere

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 3

**Materiali**

Colore Titanio  
 Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 39,17 %  
 Codice RAL 9006  
 finitura superficiale Metallizzato  
 Materiale Materiale termoplastico  
 Trattamento Verniciato

**Serie**

Altezza 55 mm  
 Larghezza 55 mm  
 Profondità 21 mm

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0

**Connessione**

Tipo di connettore Senza

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20  
 Resistenza agli urti IK IK05

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

**Testo**

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto  
 Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttori/pulsanti a bilanciere

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì  
 Conformità REACH - SVHC free Sì  
 Conformità ROHS Sì