




WAW1011TA



## Klawisz 1-krotny, nadrukowany symbol dzwonka, A.x/C.x, tytan metaliczny

### Właściwości techniczne

#### Architektura

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz pojedynczy |
|-----------------------------|--------------------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                   |   |
|-------------------|---|
| Liczba przycisków | 1 |
|-------------------|---|

#### Materiały

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Kolor                                                      | Alu tytan   |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 38,25 %     |
| Kod RAL                                                    | 9006        |
| Powierzchnia                                               | Metaliczny  |
| Materiał                                                   | Termoplast  |
| Wykończenie                                                | Lakierowany |

#### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 55 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Głębokość | 21 mm |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

#### Rodzaj połączenia

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ złącza/wtyku | Bez |
|------------------|-----|

#### Łączność

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Rodzaj montażu | Montaż zaciskowy |
|----------------|------------------|

#### Sprzęt

|            |     |
|------------|-----|
| Z soczewką | Nie |
|------------|-----|

#### Akcesoria

|              |     |
|--------------|-----|
| Pole opisowe | Nie |
|--------------|-----|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20                                         |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05                                         |
| Wyższa klasa IP                    | IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym |

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

#### Dodatkowe informacje

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nadruk                                    | Z nadrukowanym symbolem dzwonka                                |
| Montaż                                    | Mocowanie zaciskowe                                            |
| Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy | Do łączników klawiszowych/łączników przyciskowych klawiszowych |

#### Identyfikacja

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Konfiguracja elementów | Element sterowania |
| Z nadrukiem            | Tak                |

#### Konfiguracja

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Z wyczuwalnym symbolem | Nie |
|------------------------|-----|

#### Odpowiednie do

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |