



WAD8500ESV



**Rahmen 5fach senkrecht, A.8, edelstahl matt, Metall gebürstet**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Einsätze | 5 |
| Anzahl Module       | 0 |

**Werkstoff**

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Farbe                                                           | Edelstahl |
| RAL Nummer                                                      | 9022      |
| Glanzgrad                                                       | Matt      |
| Werkstoff                                                       | Edelstahl |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 50,00 %   |
| Oberfläche                                                      | Gebürstet |

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 88 mm  |
| Breite | 372 mm |
| Tiefe  | 10 mm  |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Installation, Montage**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Montage auf          | Unterputz |
| Einbau-/Anschlussort | Senkrecht |

**Sicherheit**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP20                                 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |
| Stoßfestigkeit IK                | IK05                                 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

**Texte**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Montageart   | Für Unterputzmontage   |
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

