



WAD8500ESV



## Afdekraam 5-voudig verticaal, A.8, roestvrij staal

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal gangen	5
Aantal modules	0

#### Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50,00 %
Oppervlakte behandeling	Geborsteld

#### Afmetingen

Hoogte	88 mm
Breedte	372 mm
Diepte	10 mm

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Verticaal

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset
Slagvastheid IK	IK05

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

#### Teksten

Montagewijze	Geschikt voor vlakke inbouw
Tekst	Zonder tekstveld

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

