




WAD8200ALV



Cornice di finitura 2-posti verticale, A.8, alu op, alu spazzolato

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di bande	2
Numero di moduli	0

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9007
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Alluminio
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50 %
Trattamento	Anodizzato Spazzolato

Serie

Altezza	88 mm
Larghezza	159 mm
Profondità	10 mm

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione ad incasso
Etichettatura	Senza campo di scrittura

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si