



WAD8200ALV



Afdekraam 2-voudig verticaal, A.8, aluminium

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal gangen	2
Aantal modules	0

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9007
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Aluminium
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50,00 %
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd Geborsteld

Afmetingen

Hoogte	88 mm
Breedte	159 mm
Diepte	10 mm

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Verticaal

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor vlakke inbouw
Tekst	Zonder tekstveld

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

