



WAW1012WG



Wip 1-voudig, opdruk lichtsymb., A.x/C.x, lichtwit glanzend

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

Bediening en signalering

| | |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

Materiaal

| | |
|---|-------------|
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 37,99 % |
| Kleur | Helderwit |
| RAL-code | 9016 |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte | 21 mm |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

Aansluiting

| | |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Veiligheid

| | |
|--|-----------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse | IP44 in combinatie met afdichtset |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

Teksten

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Opdruk | Met opgedrukt lichtsymbool |
| Montagewijze | Klembevestiging |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar |

Identificatie

| | |
|---------------|-------------------|
| Samenstelling | Bedieningselement |
|---------------|-------------------|

Geschikt voor

| | |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 | |
|-----------------------|--|

Duurzaamheid

| | |
|--|---------------------|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |
| Cradle to Cradle Certified® Full scope | Bronze, version 4.1 |