



WAW1014BM



**Bilanciere 1-posto, serig. 0, A.x/C.x, nero opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti	1
-----------------	---

**Materiali**

Colore	Nero notte
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	37,86 %
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	21 mm

**Numero di moduli**

Numero di moduli	0
------------------	---

**Connessione**

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

**Accessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

**Testo**

Stampa	Con stampa "0"
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per interruttori/pulsanti a bilanciere

**Identificazione**

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si
Cradle to Cradle Certified® Ambito di applicazione completo	Bronze, version 4.1