



WAW1002AT



Wip 1-voudig, met opdruk pijlsymbool, A.x/C.x, antraciet mat

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Bedieningselement | Wip |
|-------------------|-----|

##### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

##### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Antraciet   |
| RAL-code                | 7021        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt      |

##### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte  | 21 mm |

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

##### Aansluiting

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

##### Aansluitmogelijkheden

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Met bussysteem KNX RF | Nee             |
| Aansluitwijze         | Klembevestiging |

##### Samenstelling

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

##### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

##### Veiligheid

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20                              |
| Slagvastheid IK                            | IK05                              |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse              | IP44 in combinatie met afdichtset |

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

##### Teksten

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Opdruk                       | Met opgedrukt pijlsymbool            |
| Montagewijze                 | Klembevestiging                      |
| Deur                         | Geen afdekking                       |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar |

##### Identificatie

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Samenstelling | Bedieningselement |
|---------------|-------------------|

##### Geschikt voor

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |