



WAW1031WM



**Bilanciere 1-posto, lente trasp., A.x/C.x, bianco opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Materiali**

Colore Bianco

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 36,74 %

Codice RAL 9016

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 21 mm

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0

**Connessione**

Tipo di connettore Senza

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

**Testo**

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Illuminazione Per illuminazione

Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttori/pulsanti a bilanciere

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì