



WAW3000AT

Bilanciere 3-posti, A.x/C.x, antracite opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Triplo bilanciare

Controlli e indicatori

Numero di tasti 3

Materiali

Colore Antracite

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 39,17 %

Codice RAL 7021

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 21 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Interruttore/pulsante a bilanciare Per interruttori/pulsanti a bilanciare

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si