



WAW1000WG



## Vippa enkel, A.8, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Styr/manöverelement | Enkel vippa |
|---------------------|-------------|

#### Kontroller och indikatorer

|               |   |
|---------------|---|
| Antal knappar | 1 |
|---------------|---|

#### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Ljusvit    |
| RAL-kod      | 9016       |
| Ytbehandling | Blank      |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Obehandlad |

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 55 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Djup  | 21 mm |

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 0 |
|---------------|---|

#### Anslutning

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Anslutning/anslutningstyp | Utan |
| Typ av montering          | Klor |

#### Utrustning

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Nej |
|-------------------------------|-----|

#### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

#### Säkerhet

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Kapslingsklass (IP)          | IP20                                |
| Slagtålighet IK              | IK05                                |
| Användbar i högre IP-klasser | IP44 i kombination med tätningssats |

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

#### Text

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Utförande                       | Klämfäste                           |
| Vippa strömställare/ tryckknapp | Till vippströmställare/tryckknappar |

#### Identifiering

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Sammansättning     | Centrumbricka |
| Med tryck/prägling | Nej           |

#### Lämplig för

|           |  |
|-----------|--|
| A.1 / A.8 |  |
|-----------|--|

#### Hållbarhet

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Halogenfri                                      | Ja                  |
| REACH-SVHC fri                                  | Ja                  |
| RoHS-överensstämmelse                           | Ja                  |
| Cradle to Cradle Certified® med full omfattning | Bronze, version 4.1 |