



WAW1014TA



**Wip 1-voudig, opdruk "0", A.x/C.x, titaan**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

**Bediening en signalering**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

**Materiaal**

|   |             |
|---|-------------|
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 38,25 %     |
| Kleur   | Titanium    |
| RAL-code  | 9006        |
| Afwerking oppervlakte                                     | Metalic     |
| Materiaal   | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling                                   | Gelakt      |

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte  | 21 mm |

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

**Aansluiting**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

**Samenstelling**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20                              |
| Slagvastheid IK                            | IK05                              |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse              | IP44 in combinatie met afdichtset |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

**Teksten**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Opdruk                       | Met opdruk "0"                       |
| Montagewijze                 | Klembevestiging                      |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar |

**Identificatie**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Samenstelling | Bedieningselement |
|---------------|-------------------|

**Geschikt voor**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |