



WAW1002BM



Wip 1-voudig, met opdruk pijlsymbool, A.x/C.x, nachtzwart mat

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Wip

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 37,86 %

Kleur Nachtzwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 55 mm

Diepte 21 mm

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluiting

Type connector/steker Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Teksten

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool

Montagewijze Klembevestiging

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Cradle to Cradle Certified® Full scope Bronze, version 4.1