



WAW1032BG



Wip 1-voudig met opdruk lichtsymb., heLEDere lens A.x/C.x nachtzwart glanzend

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

#### Materiaal

Kleur Nachtzwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

#### Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 55 mm

Diepte 21 mm

#### Capaciteit

Aantal modules 0

#### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Aansluitwijze Klembevestiging

#### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

#### Teksten

Opdruk Met opgedrukt lichtsymbool

Montagewijze Klembevestiging

Deur Geen afdekking

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

#### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja