



WAW1032BG



Wip 1-voudig met opdruk lichtsymb., heldere lens, A.x/C.x zwart glz.

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

##### Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 36,26 %  
 Kleur Nachtzwart  
 RAL-code 9005  
 Afwerking oppervlakte Glanzend  
 Materiaal Thermoplast  
 Oppervlakte behandeling Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte 55 mm  
 Breedte 55 mm  
 Diepte 21 mm

##### Capaciteit

Aantal modules 0

##### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

##### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20  
 Slagvastheid IK IK05  
 Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

##### Teksten

Opdruk Met opgedrukt lichtsymbool  
 Montagewijze Klembevestiging  
 Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

##### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

##### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja  
 REACh-SVHC vrij Ja  
 RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

