




WAW1011WM



Vippa enkel, klocksymbol, A.x/C.x, vit matt

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vippa
---------------------	-------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Material

Färg	Ljusvit
------	---------

Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	38,10 %
--	---------

	9016
--	------

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Material	Termoplast
----------	------------

Behandling	Obehandlad
------------	------------

Dimensioner

Höjd	55 mm
------	-------

Bredd	55 mm
-------	-------

Djup	21 mm
------	-------

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Utan
---------------------------	------

Typ av montering	Klor
------------------	------

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
-------------------------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Slagtålighet IK	IK05
-----------------	------

Användbar i högre IP-klasser	IP44 i kombination med tätningssats
------------------------------	-------------------------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Präglad	Med klocksymbol
---------	-----------------

Utförande	Klämfäste
-----------	-----------

Vippa strömställare/ tryckknapp	Till vippströmställare/tryckknappar
---------------------------------	-------------------------------------

Identifiering

Sammansättning	Centrumbricka
----------------	---------------

Med tryck/prägling	Ja
--------------------	----

Konfiguration

Med taktil symbol	Nej
-------------------	-----

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja
Cradle to Cradle Certified® med full omfattning	Bronze, version 4.1