




WAW3000WM

Bilanciere 3-posti, A.x/C.x, bianco opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Triplo bilanciante
-------------------------------	--------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	3
-----------------	---

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	9016
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	21 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Custodia	Nessuna copertura
Interruttore/pulsante a bilanciante	Per interruttori/pulsanti a bilanciante

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì