



WAW2001TA

**Bilanciere 2-posti, con 1 simbolo frecce, A.x/C.x, titanio opaco****Caratteristiche tecniche****Architettura**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Elemento di controllo/comando | Levetta singola |
|-------------------------------|-----------------|

**Controlli e indicatori**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Numero di tasti | 2 |
|-----------------|---|

**Materiali**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Titanio                 |
| Codice RAL            | 9006                    |
| finitura superficiale | Metallizzato            |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Verniciato              |

**Serie**

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 55 mm |
| Larghezza  | 55 mm |
| Profondità | 21 mm |

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 0 |
|------------------|---|

**Connessione**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tipo di connettore | Senza |
|--------------------|-------|

**Connettività**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Con sistema bus radio KNX       | No                   |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |

**Equipaggiamento**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

**Acessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |

**Condizioni d'uso**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

**Testo**

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Stampa                             | Con stampa simbolo frecce              |
| Tipo di montaggio                  | Fissaggio con morsetto                 |
| Custodia                           | Nessuna copertura                      |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per interruttori/pulsanti a bilanciere |

**Identificazione**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Disposizione di montaggio | Elemento di controllo |
|---------------------------|-----------------------|

**Adatto per**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |