



WAW2001TA

Bilanciere 2-posti, con 1 simbolo frecce, A.x/C.x, titanio metallizzato

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Materiali

Colore Titanio

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 39,25 %

Codice RAL 9006

finitura superficiale Metallizzato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 21 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Stampa Con stampa simbolo frecce

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttori/pulsanti a bilanciere

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si

Illustrazioni | Disegni

