



WAW1035RG



Bilanciere 1-posto con serig"Inter. riscald.", 0, A.x/C.x rosso

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Rosso
 Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 36,60 %
 Codice RAL 3020
 finitura superficiale Lucido
 Materiale Materiale termoplastico
 Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 55 mm
 Larghezza 55 mm
 Profondità 21 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
 Resistenza agli urti IK IK05
 Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Stampa Con stampa "Riscaldamento - 0"
 Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
 Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttori/pulsanti a bilanciere

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
 Conformità REACH - SVHC free Sì
 Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

