



WAW1031BG



Wippe 1fach, klare Linse, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	36,26 %
Farbe	Nachtschwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	55 mm
Breite	55 mm
Tiefe	21 mm

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Konnektivität

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Ja
------------------------------	----

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Texte

Montageart	Klemmbefestigung
Beleuchtung	Für Beleuchtung
Wippschalter/-taster	Für Wippschalter/-taster

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja