
Productdatablad
WAW1014WM



WAW1014WM

Wip 1-voudig, opdruk "0", A.x/C.x, lichtwit mat

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	38,10 %
Kleur	Helderwit
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	21 mm

Capaciteit

Aantal modulen	0

Aansluiting

Type connector/stekker	Zonder

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klembevestiging

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Teksten

afdruk	Met opdruk "0"
Montagewijze	Klembevestiging
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor schakelaar/drukknoppen

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
Met opdruk	Ja

Configuratie

Met scanbaar symbool / barrièrevrij	Nee

Geschikt voor

A.1 / C.1

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja
Cradle to Cradle Certified® Full scope	Bronze, version 4.1