Fiche technique du produit
WAW2001BM



WAW2001BM

Interrupteur à bascule 2 p., avec symbole de flèche, A.x/C.x, noir mat

Caractéristiques techniques

Architecture	
Type d'organe de commande	Touche
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	2
Matières	
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	38,96 %
Couleur	Noir sombre
Code RAL	Similaire à RAL 9005
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Dimensions	
Hauteur	55 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	21 mm
Capacité	
Nombre de modules	0
Raccordement	
Type de connection / prise	Sans
Connectivité	
Type de montage	Fixation par serrage
Equipement	
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
Accessoires	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 40 °C
Textes	
Impression	Avec symbole « Flèche »
Mode d'installation	Fixation de borne
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour interrupteur et bouton-poussoir
Identification	
r Disposition d'assemblage	Element de commande
Avec inscription	Oui
Configuration	
Avec symbole scannable / sans barrière	No
Adapté à	
A.1 / C.1	

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Cradle to Cradle Certified® Full Scope	Bronze, version 4.1

Illustrations | dessins

