




WAD8120ES



LED-Rahmen 1fach, A.8, edelstahl matt, Metall gebürstet

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl der Einsätze	1
Anzahl Module	0

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Oberfläche	Gebürstet

Abmessungen

Höhe	88 mm
Breite	88 mm
Tiefe	10 mm

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Waagrecht Senkrecht

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Texte

Montageart	Für Unterputzmontage
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja