




WAS4154

A.x/C.x Moduł zasilający gniazda USB 65W

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Typ złącza/wtyczki USB	C

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 V
---------------------	-------

Wymiary

Wysokość	40 mm
Szerokość	40 mm
Głębokość	40 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	USB-C
------------------	-------

Sprzęt

Liczba wyjść	1
--------------	---

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie

Materiały

Kolor	Czarny
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne

Moc

Moc wyjściowa	65 W
Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,1 W

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	198-275 V
Napięcie wyjściowe	5-20 V

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy	3250 mA
----------------	---------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak