



WAW1011AT



**Wip 1-voudig, opdruk belymb., A.x/C.x, antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Enkele wip

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Materiaal**

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte 55 mm

Breedte 55 mm

Diepte 21 mm

**Capaciteit**

Aantal modules 0

**Aansluiting**

Type connector/steker Zonder

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klembevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

**Teksten**

Opdruk Met opdruk belymbool

Montagewijze Klembevestiging

Wipchakelaar/-impulsdrukker Voor wipchakelaar/-impulsschakelaar

**Identificatie**

Samenstelling Bedieningselement

**Geschikt voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja