



WAW1002WG



Wip 1-voudig, met opdruk pijlsymbool, A.x/C.x, lichtwit glanzend

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Bedieningselement Wip

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

##### Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 37,99 %

Kleur Helderwit

RAL-code 9016

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 55 mm

Diepte 21 mm

##### Capaciteit

Aantal modules 0

##### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

##### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

##### Teksten

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool

Montagewijze Klembevestiging

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

##### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

##### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Cradle to Cradle Certified® Full scope Bronze, version 4.1