




WAS4155BM



**USB Ladesteckdose Typ C 2fach PD 20 W, schwarz matt, UP, für Z.stück TAE A.x/C.x**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Konnektivität**

Anschluss-/Steckertyp USB CC

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Abmessungen**

Höhe 70,9 mm

Tiefe 40 mm

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

**Ausstattung**

Anzahl der Ausgänge 2

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Werkstoff**

Farbe Nachtschwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Leistung**

Leistungsaufnahme standby 0 W

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Texte**

Schutz Nein

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja