




WAS4155BM



Alimentatore USB C-C PD A.x/C.x, nero opaco

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Serie

Altezza 70,9 mm

Profondità 40 mm

Profondità di installazione 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 32 mm

Connessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Equipaggiamento

Numero di uscite 2

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Materiali

Colore Nero notte

Codice RAL 9005

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0 W

Corrente

Corrente nominale 16 A

Testo

Protezione No

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si