




WAS4155BM



USB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), nachtzwart mat

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Type USB-aansluiting	CC
----------------------	----

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Afmetingen

Hoogte	70,9 mm
Diepte	40 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Materiaal

Kleur	Nachtzwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Vermogen

Energieverbruik standby	0 W
-------------------------	-----

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja