




WAF1511TA

Centrumbricka för USB-C-uttag, Ax/Cx, titan metallic

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	USB-C
Antal anslutningar	1

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Material

Färg	Titan
RAL-kod	9006
Ytbehandling	Metallic
Material	Termoplast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	10 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
Anslutning/kontakt typ USB	C

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Märkning	Utan märkfält
Uttagsmoduler	Med rakt uttag

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----