



WDE55003



## Pulsante serie 2-posti 24 V

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Corrente di commutazione	2 A
Corrente di contatto momentanea	2 A

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale	24 V
-------------------	------

#### Frequenza

Frequenza	0-60 Hz
-----------	---------

#### Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
Numero di poli	3

#### Materiali

Colore	Nero
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico Metallo
Trasparente	No
Interno posteriore	Opaco

#### Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	41 mm
Profondità di installazione	31 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

#### Controlli e indicatori

Spia luminosa	Come accessorio
Numero di tasti	2
Tipo di pulsante	Pulsante di serie
Con contatto di feedback	No

#### Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Con montaggio ad artiglio	Sì

#### Connessione

tipo di attacco della lampada	Senza portalampada
Tipo di connettore	Interruttore a pulsante

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

#### Testo

Piastra centrale	Senza pezzo centrale
Tipo di montaggio	Avvitabile Per installazione ad incasso
Illuminazione	Per illuminazione con modulo LED
Tenuta	Senza guarnizione
Tipo di commutazione	Bipolare interruttore/deviatore

---

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

---

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si

---