



WDE34343



**Pulsante per bilanciere di gruppo 4-posti 24 V**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione	2 A
Corrente di contatto momentanea	2 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	24 V
-------------------	------

**Frequenza**

Frequenza	0-60 Hz
-----------	---------

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Bilanciere a 4 bande
Numero di poli	5

**Materiali**

Colore	Nero
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico Metallo
Trasparente	No
Interno posteriore	Opaco

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	41 mm
Profondità di installazione	31 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Controlli e indicatori**

Spia luminosa	Come accessorio
Numero di tasti	4
Tipo di pulsante	Pulsante di gruppo
Con contatto di feedback	No

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
Con montaggio ad artiglio	Si

**Connessione**

tipo di attacco della lampada	Senza portalampada
Tipo di connettore	Interruttore a pulsante

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

**Testo**

Piastra centrale	Senza pezzo centrale
Tipo di montaggio	Avvitabile Per installazione ad incasso
Illuminazione	Senza illuminazione (non può essere illuminato)
Tenuta	Senza guarnizione

**Testo**

Tipo di commutazione	4NO, morsetto di ingresso comune
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

**Illustrazioni | Disegni**

